

保護ガラス保持用ワッシャの定期交換のお願い

対象機種

DFL7020、DFL7160、DFL7161

保護ガラス保持用ワッシャの定期交換

加工点ノズル部の保護ガラス保持用ワッシャは、メンテナンス時の着脱や、レーザによる劣化により破損するおそれがあります。ワッシャが破損した状態のまま使用すると、保護ガラスに焼けが発生し、レーザの出力が低下し、加工結果に悪影響をおよぼすおそれがあります。

1年以上、ワッシャを交換されていない場合は交換をお願いします。
また、1年ごとの定期交換を推奨致します。

対象部品





機種	加工点ノズル	品名	部品番号	個数
DFL7020	Y01 ノズル	ワッシャ	LNUP-610094-0	1
DFL7160	J03 ノズル	ワッシャ	LKAP-010304-0	1
	J03A ノズル	ワッシャ	LKAP-011837-0	1
	B02 ノズル	パッド	LKAP-010891-0	4
	* 弊社製番：KA1279 以前の装置が対象			
	B03 ノズル	ワッシャ	LNCP-010024-0	1
	J05 ノズル			1
DFL7161	標準ノズル	ワッシャ	LKAP-911115-0	1
	J05 ノズル			2
	B03 ノズル			2

- ・ DFL7160、および DFL7161 の光学系が特殊仕様の場合、仕様により、複数の対象部品があります。弊社営業担当までお問い合わせください。
- ・ DFL7020、および DFL7161 のワッシャの交換手順は、メンテナンスマニュアルを参照してください。
- ・ DFL7160 の加工点ノズルのワッシャの交換作業は、弊社レーザカスタマーエンジニアの作業になります。交換作業は、弊社までご依頼ください。
- ・ 各機種の加工点ノズルタイプについての詳細は、次ページを参照




お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。

加工点ノズル一覧

機種	加工点ノズル	外観図
DFL7020	Y01 ノズル	 <p>保護ガラス用固定ナット ワッシャ 保護ガラス</p>
	J03 ノズル	 <p>保護ガラス用固定ナット ワッシャ 保護ガラス</p>
DFL7160	J03A ノズル	 <p>保護ガラス用固定ナット ワッシャ 保護ガラス</p>
	<p>B02 ノズル * 弊社製番：KA1279 以前の装置が対象</p>	 <p>パッド 拡大図</p>

加工点ノズル一覧（つづき）

機種	加工点ノズル	外観図
DFL7160	B03 ノズル J05 ノズル	 <p>保護ガラス用固定ナット 保護ガラス ワッシャ ウィンドウユニット</p>
DFL7161	標準ノズル	 <p>保護ガラス用固定ナット 保護ガラス ワッシャ ウィンドウユニット</p>
	J05 ノズル B03 ノズル	 <p>保護ガラス用固定ナット 保護ガラス ワッシャ ウィンドウユニット</p>